

LCDarm

www.LCDarm.ir

راهنمای نصب پایه ایستاده

Model No. : TR - 185




سایز تلویزیون‌های قابل نصب : 49" ~ 100" -----

حداکثر وزن قابل تحمل : 70 Kg -----

ارتفاع مرکز تلویزیون از زمین : 112 cm ~ 150 cm -----


وزن خالص : 43 Kg -----



پایه ایستاده تلویزیون مدل TR-185 با رعایت استاندارد VESA wall mount طراحی و تولید شده است. لذا قبل از نصب، با توجه به شکل 1 و ابعاد درج شده در جدول 1، از مطابقت استاندارد ذکر شده با تلویزیون خود اطمینان حاصل نمایید.

TV size in Inches	VESA screw hole specs (A*B) in millimeters
49" ~ 100"	300 x 300
	400 x 400
	600 x 400
	800 x 600

جدول 1




شکل 1

اجزاء تشکیل دهنده:

اجزاء TR-185 که در بسته بندی کالا مشاهده خواهید کرد شامل موارد ذکر شده در جدول 2 می باشد.

ردیف	نام قطعه	نماد	تعداد
1	چرخها	A	4
2	تیوب	B	1
3	شاسی	C	1
4	سینی	D	1
5	بازو	E	2
6	سایپورت طبقه	F	2
7	طبقه	G	1


جدول 2



شکل 2

مراحل نصب:


گام 1: ابتدا چرخها را که در جدول 2 با حرف A مشخص گشته، در محل تعیین شده ببندید. (شکل 3)



شکل 3


نکته مهم: تراز کردن پایه TR-185 با تنظیم چرخها صورت می‌گیرد.

گام 2: سپس تیوب که در جدول 2 با حرف B مشخص گشته را در شکاف تعبیه شده در شاسی (حرف C) قرار دهید (شکل 4) و با پیچهای مخصوص خود، طبق آرایش مشخص شده در بسته بندی، تیوب و شاسی را به هم متصل نمایید.




شکل 4

گام 3: سینی که در جدول 2 با حرف D مشخص گشته را با پیچهای نمره 8 به تیوب متصل نمایید. (شکل 5)




شکل 5



شکل 6


گام 4: بازوها را که در جدول 2 با حرف E مشخص گشته را طبق استاندارد VESA که در ابتدا به آن اشاره شد با پیچهای مناسب به تلویزیون متصل کنید. دقت نمایید که قلاب بازو در بالا و پیچ تثبیت کننده در پایین قرار گرفته باشند. (شکل 6)

نکته: در بسته بندی دو مدل پیچ 6 و 8 برای اتصال بازو به تلویزیون قرار گرفته.
گام 5: در این مرحله بازوهای که به تلویزیون متصل شده را روی سینی قرار داده و پیچ تثبیت کننده زیر آن را محکم کنید. (شکل 7)



شکل 7

گام 6: در صورت نیاز به استفاده از دستگاههای دیجیتال میتوانید طبقه فلزی را نصب نمایید. به این منظور میبایست ابتدا ساپورت‌های طبقه که در جدول 2 با حرف F مشخص گشته را با 4 عدد پیچ به قطر 4 میلیمتر به تیوب وصل کنید و سپس طبقه (حرف G) را به ساپورت‌ها متصل نمایید. (شکل 8)



شکل 8